

Polermaskin LXT®

DPO600Z

18V • 150 mm • 0 – 780 min⁻¹

Kraftig 18V polermaskin med børsteløs motor og 150 mm pad

Effektiv 18V polermaskin med børsteløs motor. Hastighetsjustering 0 - 780 min⁻¹, med eller uten tvungen rotasjon. Oscillerende med 5,5 mm bevegelse i hastighet 0 - 6 800 min⁻¹. Anti-restart funksjon for å ivareta brukerens sikkerhet. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Batteritype	Li-ion
Turtall	0 - 600 / 0 - 780 min ⁻¹
Slagtall	0 - 10400 / 13600 min ⁻¹
Svingninger (spm)	0 - 6800 min ⁻¹
Slipeskive diameter	150 mm
Skive utkast	5,5 mm
Lydnivå (L _{WA})	94 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	83 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), polering	10,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri	3,1 - 3,6 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	530 x 148 x 126 mm

NOBB 56127381

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Soft-start beskytter motoren og gir god kontroll ved oppstart av maskinen
- Ergonomisk mykt håndtak gjør maskinen komfortabel å bruke
- Ved å sette på bryterlåsen vil maskinen gå kontinuerlig uten at du trenger å holde på bryteren
- Konstant hastighetskontroll øker automatisk kraften slik at hastigheten opprettholdes ved økt belastning
- Bryter med trinnløs hastighetsjustering
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

197928-2
POLERINGSPAD 150MM VELCRO



783203-8
HEX. WRENCH 5 MM



VALGFRITT TILBEHØR

162258-0
SIDEHÅNDTAK VINKELSLIPER



197922-4
POLERINGSPAD 125MM VELCRO



197928-2
POLERINGSPAD 150MM VELCRO



D-62527
Polerpad 150mm flat, hard/grov



D-62555
Polerpad 150mm flat, medium



D-62583
Polerpad 150mm flat, myk



D-65735
LAMMEULLSHETTE 150MM



D-74619
Poleringspad ullfilt 150mm



D-74653
Polerpad 150mm flat, hard/grov



D-74669
Polerpad 170mm flat, hard/grov



ANNET

Bruksanvisning

